

# Technisch specificatieblad

## Bocht 90° voor draadgoten 55

Art.-Nr. 6001920



Bocht 90°, horizontaal, voor draadgoten met een zijhoogte van 55 mm.





<b>St</b>	Staal
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6001920
Type	GRB 90.510 G
Omschrijving 1	Bocht 90° voor draadgoot
Dimensie	55x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	7,00 kg/100 st.

### Technische gegevens



Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Draad diameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>