

# Technisch specificatieblad

## Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnr. 2149028



OBO Quick-klem type 2955/.... voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie. Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug. De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

Bestelnr.	2149028
Type	2955 M40
Omschrijving 1	Kabelbuis-klem Quick koppelbaar
Dimensie	M40
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,84 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnr. 2149028



### Technische gegevens



Afmeting A	57,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	26 mm
Afmeting D	39,20 mm
Afmeting E	11,00 mm
Afmeting F	4,60 mm
Afmeting H	51,00 mm
Afmeting h	12,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	140 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,14 kN
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M40
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
Spanbereik D	40,00 - 40,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>