


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot, scheepvaartnorm MKR 15

Art.-Nr. 6045995



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Staal              |
| <b>FS</b> | sendzimir verzinkt |

### Stamgegevens

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Bestelnr.              | 6045995                        |
| Type                   | MKR 15 150 FS                  |
| Omschrijving 1         | Kabelgoot NATO scheepvaartnorm |
| Fabrikant              | OBO                            |
| Dimensie               | 15x150x2000                    |
| Materiaal              | staal                          |
| Materiaal-afk.         | St                             |
| Oppervlak              | sendzimir verzinkt             |
| Oppervlak volgens DIN  | DIN EN 10346                   |
| Oppervlak afk.         | FS                             |
| Kleinste verkoopenheid | 2,00 m                         |
| Gewicht                | 102,80 kg/100 m                |

### Technische gegevens

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Geschikt voor functiebehoud | <input type="checkbox"/>            |
| Uitvoering verbinder        | zonder verbinder                    |
| Met bovenstuk               | <input type="checkbox"/>            |
| Montagegat in bodem         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Gat patroon            | <input type="checkbox"/>            |
| RVS, gebeitst               | <input type="checkbox"/>            |
| Zijperforatie               | <input type="checkbox"/>            |
| Verspanuitvoering           | <input type="checkbox"/>            |

# Technisch specificatieblad


## Kabelgoot, scheepvaartnorm MKR 15

Art.-Nr. 6045995



### Technische gegevens

### Afmetingen



|            |             |
|------------|-------------|
| Lengte     | 2.000,00 mm |
| Breedte    | 150,00 mm   |
| Zijhoogte  | 15,00 mm    |
| Zijhoogte  | 15,00 mm    |
| Afmeting B | 150,00 mm   |
| Plaatdikte | 1,00 mm     |

toel. belasting

toel. belasting