

Artikelnummer: 154424

Kurzbeschreibung: Werkbankwagen Profi, 1 kast, 4 schuifladen, 2 geperforeerde panelen, 1 sleuvenpaneel

Langbeschreibung: Werkbankwagen Profi, 1 kast, 4 schuifladen, 2 geperforeerde panelen, 1 sleuvenpaneel: [ul] Duwgreep van stalen buis, a^m 26,9 x 1,75 mm Zwenkwieltjes met rubberband en rollager, behuizing verzinkt Vast te zetten zwenkwieltjes volgens Europese norm EN 1757-3 Bokwielen (niet draaibaar) met rubberband en rollager, behuizing verzinkt Werkblad van multiplexplaat, 30 mm dik, afm. werkblad: bxd 1150 x 700 mm Poedercoating: frame en front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035) Draagvermogen: 500 kg Extra kast links, binnenafm. kast: bxdxh 500 x 670 x 520 mm Afm.: 1250 x 700 x 1990 mm[ul]

