


## ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 010 1827 005
Beschreibung	ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/33480101827005">https://b2b.harting.com/33480101827005</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® Typ A
Steckverbinder 2	HARTING ix Industrial® Typ A
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Kodierung	Typ A

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +60 °C
-----------------	----------------

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
Farbe Kabel	grün
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-124
	IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-2 Halogenfreiheit
	IEC 61034 Rauchdichte

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140259324
ETIM	EC002599
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)