


**0832UDLF/10**

Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung erhöhter Standzeit für die Lötstationen ANALOG 60 (0ANA60), ANALOG 60 A (0ANA60A), ANALOG 80 (0ANA80), ANALOG 80 A (0ANA80A), DIGITAL 80 A (0DIG80A), DIGITAL 2000 A Version mit dem LötKolben Power tool (0DIG20A84), Multi-Pro (0930CD), Multi-Sprint (0960ED), Multi-TC (0760CD), RDS 80 (0RDS80), MICRO-CON 60 iA (0MIC60IA) mit dem LötKolben Power tool (0840CDJ), TWIN 80 A (0TW80A) mit dem LötKolben Ergo tool (0680CDJ) und den nicht mehr lieferbaren MS 6000 (0MS6000) und MS 8000 (0MS8000), ELS 8000 (0ELS8000C, 0ELS8000MC, 0ELS8000DC) sowie MS 8000 D (0MS8000D).

Technische Daten: Lötspitzenausführung: gerade  
 Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz  
 Lötspitzendurchmesser in mm: 0,4 Innendurchmesser in mm (Schaft): 6,6 Aussendurchmesser in mm (Schaft): 8,5 Verpackungseinheit mit 10 Lötspitzen in einer Umverpackung

<b>Beschichtung</b>	Dauerlötspitze
<b>Lötspitzenform</b>	bleistiftspitz
<b>Durchmesser/Breite (mm)</b>	0,40
<b>Innendurchmesser Schaft in mm</b>	6,6
<b>Aussendurchmesser Schaft in mm</b>	8,5
<b>Gesamtlänge in mm</b>	55,00
<b>Gewicht in KG</b>	0,091