

LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Rundstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm ² - 6 mm ² ,gelb
Best.-Nr.	9200690000
Typ	LID 6M5 R
GTIN (EAN)	40322484 10538
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 15. Februar 2023 14:31:48 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8,1 mm	Tiefe (inch)	0,319 inch
Breite	23,8 mm	Breite (inch)	0,937 inch
Nettogewicht	1,59 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Rundstecker mit Kupferhülse 4,0 - 6,0 mm ²
---------------------	---

Verbinder

Außendurchmesser (d)	5 mm	Dimension	ø 5 mm
Dimension (Rundstecker)	ø 5 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	gelb	Kunststoffkragendurchmesser (D)	5,8 mm
Kunststoffkragelage (b)	13 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²	Material/Kunststoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

