


## WETEC ECO Mini-Flachrundzange

Zum Halten von kleinsten Teilen. Optimal auch an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:

Länge: 160 mm  
 Materialstärke: 3,0 mm  
 Backenlänge: 32 mm

Bestell-Nr.	Greifflächen	Backenbreite mm	Ausführung
819640	1 geriffelt	1,2	ESD-Griffe ⚠
819650	2 glatt	1,2	ESD-Griffe ⚠
819660	3 geriffelt	3,0	ESD-Griffe ⚠
819670	4 glatt	3,0	ESD-Griffe ⚠




## WETEC ECO Flachzange, kurz

Kompakte, starke Ausführung, mit geriffelten, kurzen Greifflächen.

Technische Daten:

Länge: 148 mm  
 Materialstärke: 5,0 mm  
 Backenlänge: 19 mm

Bestell-Nr.	Greifflächen	Backenbreite mm	Ausführung
819680	1 geriffelt	2,0	ESD-Griffe ⚠
819690	2 geriffelt	5,0	ESD-Griffe ⚠




## WETEC ECO Flachzange

Kompakte, starke Ausführung, mit geriffelten, langen Greifflächen.

Technische Daten:

Länge: 154 mm  
 Materialstärke: 5,0 mm  
 Backenlänge: 25 mm

Bestell-Nr.	Greifflächen	Backenbreite mm	Ausführung
819700	1 geriffelt	2,0	ESD-Griffe ⚠
819710	2 geriffelt	5,0	ESD-Griffe ⚠



## WETEC ECO Rundzange

Kompakte, starke Ausführung mit glatten Greifflächen.

Technische Daten:

Länge: 154 mm  
 Materialstärke: 5,0 mm  
 Backenlänge: 26 mm  
 Backenbreite: 1,8 mm  
 Greifflächen: glatt

Bestell-Nr.	Ausführung
819720	ESD-Griffe ⚠

