

Hymer Mehrzweckleiter SC 40

2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,44 - 5,98 m

Artikelnummer: 147645



HYMER



**10 YEARS
WARRANTY**

Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 6,32 m / 4,09 m
- Holmlänge 3,44 - 5,98 m
- Breite 355 - 948 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 14,9 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	3,44-5,98 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	6,32 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,09 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-948 mm	Gewicht	14,9 kg
klappbar	ja		

Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhandtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhandhaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhandtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg