



HSM SECURIO B35 - 4,5 x 30 mm




Aktenvernichter HSM SECURIO B35

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1923111	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz
EAN	4026631044226	Eingabebreite:	400 mm
Schnittart:	Partikelschnitt	Behälter-/Auffangvolumen:	130 l
Schnittbreite:	4,5 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 56 dB(A)
Partikellänge:	30 mm	Breite x Tiefe x Höhe:	620 x 525 x 870 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Gewicht:	54,4 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	21 - 22	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Leistungsaufnahme:	590 W		

Produktinformationen



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



Komfortable Entleerung

Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



www.huer-engel.de/uz174

Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



www.hsm.eu

HSM®