

KUGELSCHARNIERDOSEN

- Dauerhaft volumenleitfähiger Kunststoff durch Karbon
- Mit dauerhaft ableitfähigem PE-Steckschaum
- Deckel mit ESD-Kennzeichnung

Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



Art.-Nr.	Innenabmessung:	Schaumstoff-Höhe mm	VPE:
5100.860	55 x 38 x 14 mm	6	100 St.
5100.861	70 x 45 x 14 mm	8	100 St.
5100.862	130 x 32 x 14 mm	8	100 St.
5100.864	77 x 55 x 12 mm	6	100 St.
5100.865	117 x 90 x 21 mm	14	50 St.
5100.866	138 x 44 x 14 mm	8	100 St.



Ausführung mit weichem Schaumstoff auf Anfrage!

SMD-KLAPPBOXEN

- Dauerhaft volumenleitfähiger Kunststoff durch Karbon oder IDP
- Durch Stecksystem kombinierbar
- Deckel schließen durch Federmechanismus
- **Passend für Schubladenschrank Typ 810** (siehe Seite 119)

Karbon: Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$

IDP: Typischer Oberflächenwiderstand $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$



Karbon

Ausführung mit schwarzem Deckel

Art.-Nr.	Innenabmessung:	VPE:
5100.873	16 x 12 x 15 mm klein	100 Stück
5100.874	37 x 12 x 15 mm mittel	50 Stück
5100.875	40 x 37 x 15 mm groß	25 Stück
5100.876	68 x 57 x 15 mm groß	10 Stück

Ausführung mit gelbem Deckel

Art.-Nr.	Innenabmessung:	VPE:
5101.Y.873	16 x 12 x 15 mm klein	100 Stück
5101.Y.874	37 x 12 x 15 mm mittel	50 Stück
5101.Y.875	40 x 37 x 15 mm groß	25 Stück
5101.Y.876	68 x 57 x 15 mm groß	10 Stück



IDP



Karbon

schwarz mit transparentem, metallisiertem Deckel

Art.-Nr.	Innenabmessung:	VPE:
5100.880	16 x 12 x 15 mm klein	100 Stück
5100.881	37 x 12 x 15 mm mittel	50 Stück
5100.882	40 x 37 x 15 mm groß	25 Stück
5100.883	68 x 57 x 15 mm groß	10 Stück

gelb mit transparentem, metallisiertem Deckel

Art.-Nr.	Innenabmessung:	VPE:
5101.Y.880	16 x 12 x 15 mm klein	100 Stück
5101.Y.881	37 x 12 x 15 mm mittel	50 Stück
5101.Y.882	40 x 37 x 15 mm groß	25 Stück
5101.Y.883	68 x 57 x 15 mm groß	10 Stück



IDP