

LED Gelenkarmleuchte

LED adjustable arm luminaire

UNILED II – 120710-02



Bestückung / fitted with	84 SMD LEDs
Betriebsgerät / work equipment	Steckernetzteil / AC adapter
Anschlusswerte / connected load	90~264V AC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 31 W
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	ca. 2565 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 82 lm/W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Makrolon opalweiß / macrolon opal white
Abstrahlwinkel / beam angle	100°
Lichtfarbe / light colour	5200 - 5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra >85
Schutzart / system of protection	IP40
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +40°C / -10°C to +40°C
Lebensdauer / lifetime	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtengehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Gewicht (netto) / weight (net)	2,5 kg
Netzanschluss / main supply	CEE 7/16, 3m Leitung / CEE 7/16, 3m cable
Befestigung / fastening	Tischklemme / table clamp
Abmessungen / dimension	A=548 mm
Variante / version	dimmbar / dimmable
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group

