

FPMA-VESA120

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	32 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	25 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	200x200 mm

FUNZIONALITÀ


Tipologia	Fisso
Tipo di regolazione	Nessuno

INFORMAZIONI

Colore	Argento
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371442309

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.

PIASTRA DI CONVERSIONE VESA NEOMOUNTS



FPMA-VESA120 è una fascetta di conversione che consente di ingrandire un modello di foro VESA di 100x100 mm in 100x200 mm.


Le due fascette di adattamento Neomounts, modello FPMA-VESA120 consentono di convertire un modello di foro VESA 100x100 mm in 200x200 mm.

Adatto a schermi fino a 32" (80 cm) con una capacità massima di trasporto di 35 kg.

La piastra di adattamento è di soli 4 mm di profondità e viene fornita con tutti i suppellettili.

FPMA-VESA120

PIASTRA DI CONVERSIONE VESA NEOMOUNTS



Neomounts