

8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Vorderkante mit Holm bündig.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.
- Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).

Highlights

- Ideal geeignet für Industrie und Bau.
- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.



8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
STUFENZAHL	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
HOLM (CA. MM)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	0.53	0.77	1.04	1.3	1.53	1.8	2.05	2.28	2.54	3.04
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.22	0.22	0.45	0.69	0.92	1.15	1.38	1.61	1.85	2.31
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.72	1.72	1.95	2.19	2.42	2.65	2.88	3.11	3.35	3.81
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.22	2.22	2.45	2.69	2.92	3.15	3.38	3.61	3.85	4.31
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.45	0.7	0.95	1.15	1.4	1.65	1.85	2.1	2.3	2.8
GESAMTBREITE (CA. MM)	410	430	450	475	500	525	550	575	600	650
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.6	0.8	0.98	1.15	1.3	1.5	1.7	1.95	2.15	2.5
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	3.2	4.6	5.6	6.8	8.2	9.4	10.5	12.2	13.8	16.5
GEWICHT (CA. KG)	3.2	4.6	5.6	6.8	8.2	9.4	10.5	12.2	13.8	16.5
BEST.-NR.	802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424