


## Synergy 21 LED Retrofit E14 Kerze milchig 4,5W ww dimmbar



kwh/1000h:	4,95
Lumen:	470
Watt:	4,5
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Socket: E14  
Form: B35, milchig  
Leistung: 4,5W  
Lumen: 470lm  
Kelvin: 2700K, warmweiß  
CRI: >80  
Dimmbar: Ja  
Betriebsspannung: 230V  
Leistungsaufnahme: 4,5W  
Abstrahlwinkel: 360°  
Arbeitstemperatur: -10 - +45°C  
Größe: H:100mm, D: 40mm  
dimmbar

Können als Ersatz für herkömmliche Glühbirnen verwendet werden.

### Generelle Information zu LEDs:

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10° und 45 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 4,95

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	500
Sockel:	E14
Gewicht:	0.014 Kg

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
148575	Synergy 21 by Casambi CBU-TED - triac dim