



Flacher 19" Wandverteiler mit Montageschienen 4 HE Horizontal und 2 HE Vertikal

Schlankes, platzsparendes Gehäuse mit nur 170 mm Tiefe, ideal für AV, Multimedia und Security, vollständig montiert, grau RAL 7035

Part No.: **713641**

EAN-13: 0766623713641 | UPC: 766623713641

Schlankes, platzsparendes Wandgehäuse als Netzwerkschrank für AV/Multimediakomponenten und mehr

Der flache 19"-Wandschrank mit horizontalen und vertikalen Profilschienen von Intellinet Network Solutions ist eine platzsparende „Slim Line“-Lösung zur Wandmontage in kleinen Büro- und Homeoffice-Umgebungen („SOHO“) oder für anspruchsvolle Privatanwender. Er strukturiert und sichert Netzwerkkomponenten aus den Bereichen Multimedia, Security, Audio/Video und Smart Home auf kompaktem Raum in einem Hybrid aus zwei verschiedenen Montagerichtungen.

Robust und vielseitig

Sein niedriges Profil hebt sich nur 170 mm von der Wand ab, aber auf seinen vertikalen Schienen können Sie selbst sperriges Equipment wie Netzwerkschalter auf einer Tiefe bis zu 280 mm installieren. Das robuste Stahlgehäuse mit Schutzart IP20 und antistatischer Pulverbeschichtung ist mit

einem 3-Punkttürschloss gesichert, um Sachschaden, Vandalismus oder Diebstahl zu verhindern. Der Schrank trägt Lasten bis zu 60 kg; Perforation garantiert maximalen Luftdurchsatz, um Ihre Netzwerkausstattung zu kühlen. Ihre strukturierte Verkabelung kann über vorgestanzte Öffnungen auf der Ober-, Unter- und Rückseite durchgeführt werden. Der vollständig montierte Lieferzustand erspart Ihnen lästige Aufbauarbeiten.

Merkmale:

- Schlanke, platzsparende Bauform für strukturierte, sichere Unterbringung von Komponenten aus Multimedia, Security, Audio/Video und Smart Home
- Horizontale 4 HE 19"-Rackmontageoption für Steckdosenleisten, Patchpanel und andere Komponenten mit bis zu 170 mm Tiefe
- Vertikale 2 HE 19"-Rackmontageoption für Netzwerkwitche und andere Komponenten mit bis zu 280 mm Tiefe
- Maximale Traglast 60 kg
- Flaches Profil an der Wand mit nur 170 mm Tiefe
- Robustes, sicheres Stahlgehäuse mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Türschloss mit 3-Punktverriegelung und zwei beiliegenden Schlüsseln
- Perforation für maximalen Luftdurchsatz hält Ihre Komponenten kühl und verhindert Überhitzung
- Schutzklasse IP20
- Vorgestanzte Kabeldurchführungen auf Oberseite, Unterseite und Rückseite
- Lieferzustand vollständig montiert für schnellen Einsatz
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- RoHS
- Schutzart IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2

Allgemein

- Abmessungen (H x B x T): 540 x 550 x 170 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Maximale statische Traglast: 60 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Grau RAL7035

Lieferumfang

- Flacher 19" Wandverteiler mit Montageschienen 4 HE Horizontal und 2 HE

Vertikal

- Schraubensatz für 19"-Komponenten (12 x M6-Schraube, 12 x M6-Mutter, 12 x Kunststoff-Unterlegscheibe)
- Zwei Schlüssel

Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:

- #713689 - Flacher 19" Wandverteiler, schwarz
- #713641 - Flacher 19" Wandverteiler, grau



