




## Wanddurchführung

Wall passage stainless steel



### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 69K

### Mechanische Daten


Gewicht	[g]	29,5
Werkstoffe		1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: EPDM
Anzugsdrehmoment	[Nm]	1

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------


### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)



### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303)



# E73009



## Wanddurchführung

Wall passage stainless steel

### Anschluss

