



Leírás:

5/8"-os (16 mm) T-tömlőösszekötő törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlőkbe illeszthető csővégcsatlakozókkal

- különböző méretben kapható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- csővég külső átmérője d2 = 16 mm, ill. 5/8" (csatlakozó rész)
- ma = 42 mm
- hossz = 84 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	537300
GTIN	4007228706628
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,01

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 170

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	144
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonok száma rétegenként	18
Súly (kg)	164,0