

Artikelnummer: 154424

Kurzbeschreibung: Werkbankwagen Profi, 1 Schrank, 4 Schubladen, 2 Lochmodulplatten, 1 Schlitzmodulplatte

Langbeschreibung: Werkbankwagen Profi, 1 Schrank, 4 Schubladen, 2 Lochmodulplatten, 1 Schlitzmodulplatte: Schiebegriff aus Stahlrohr, 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Maße Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035) Tragkraft: 500 kg zusätzlich Schrank links Innenmaße Schrank: B 500 x T 670 x H 520 mm Maße: 1250 x 700 x 1990 mm



EAN/GTIN: 4250448510524