


## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Block-Power Batterie - BP6-1.2

Nennspannung Normal voltage	6 V
Nennkapazität Capacity	1,2 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	
Gewicht Weight	0 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure   diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	keine
Abmessungen Measurements	LxBxH: 97x25x56 mm
Layout	Schaltung 1 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten, schwarzer Deckel   grey box, black cover
Ausführung 2 Technology	AGM Technologie, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Glasvliesseparatoren - Elektrolyt in Vlies festgelegt-auslaufsicher   glass and fiber sparator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	S
Entgasung Degassing	
Einsatzgebiet Application	Gefahrmelde- Rauchanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendung
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

