





# 20110-103 TELESKOPSCHIENE UNIVERSAL, 2 HE, 2 HE 457 L











# **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Rail width k-=-16-mm, max. installation width of extension/drawer w = 417-mm

Seitliche Montage an den 19-Zoll-Holmen (19-Zoll-Ebene bleibt zur Befestigung der Verlängerung/des Schubfachs frei).

Arretierung bei Vollauszug

Auszugslänge >-100-%

Statische Traglast pro Paar 46-61-kg

# **PRODUKTMERKMALE**

Produkttyp: Teleskopschienen

Typ: Universal

Länge: 457 mm

Traglast: 57-kg

# **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 61 kg Tragfähigkeit.

Für die Montage in der 19-Zoll-Ebene bestellen Sie bitte den Befestigungssatz separat. Universelle Teleskopschienen können auch in nicht standardmäßigen Anwendungen ohne zusätzliche Komponenten montiert werden, also auch in anderen als den 19-Zoll Schränken.

# ZERTIFIZIERUNGEN



## Nordamerika

Alle Standorte +1.763.422.2661 Chatten Sie mit uns: schroff.nyent.com

## Europa

Straubenhardt, Deutschland +49.7082.794.0 Betschdorf, Frankreich +33.3.88.90.64.90 Warschau, Polen +48.22.209.98.35 Assago, Italien +39.02.932.7141 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com

## **Asien**

Shanghai, China

+86.21.2412.6943
Qingdao, Volksrepublik
China
+86.532.8771.6101
Singapur
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

## Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate +971.4.378.1700 Bangalore, Indien +91.80.6715.2001 Istanbul, Türkei +90.216.250.7374 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent.com