

Hanselifter Mobiler Scherenhubtisch

Traglast 350 kg, Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm, Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Artikelnummer: 520986



Hanselifter Scherenhubtisch

Traglast 350 kg

Mobiler Scherenhubtisch




- Traglast 350 kg
- Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 1130 x 500 mm
- Gewicht 105 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Material	Stahl
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Material Plattform	Stahl
Traglast	350 kg	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Länge Plattform	910 mm	Material Rollen	Polyurethan
Breite Plattform	500 mm	Rad-Ø	127 mm
Hubhöhe (min.)	348 mm	Länge	1130 mm
Hubhöhe (max.)	1300 mm	Breite	500 mm
Griffhöhe	970 mm	Wiegefunktion	nein
Hübe Anzahl bis max. Höhe	45 Stück	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Scheren Ausführung	Doppelschere	Farbe Plattform	blau // RAL5012
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe Schere	schwarz
Griff	Schiebebügel	Gewicht	105 kg

Dazu passt auch ...

147738		PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
526741		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung