

hofs

## Edelstahlregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 335 mm, Fachlast 200 kg, 6 Ebene(n) mit Edelstahlboden, Nutzung einseitig

Artikelnummer: 532454



## hofs Edelstahl-Steckregal

### Grundregal

Edelstahlregal - Grundfeld

- Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 335 mm
- Feldlast 2500 kg
- Fachlast 200 kg



- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 6 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 150 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalstreben für die Längsaussteifung und gesickten Tiefenverbinderblechen
- Konstruktion aus Edelstahl
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar




## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	150 mm
Regaltyp	Lebensmittelregal	Fachbreite	1000 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachtiefe	300 mm
Regalfeld	Grundfeld	Nutzung	einseitig
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittel- und Hygienebereiche	Regal Ausstattung	Böden
Material	Edelstahl 1.4301	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalstreben, Tiefenverbinderbleche	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2500 mm	Farbe Ausführung	Edelstahl
Breite	1060 mm	Unterbau	Fußplatte (dübelfähig)
Tiefe	335 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Fachlast	200 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	2500 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Edelstahlboden	Gewicht	35,2 kg

## Zubehör

		
532465		Edelstahlboden für Edelstahlregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 200 kg

### Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen