



## NUMINOS® CL PHASE M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
2700K 24°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® CL PHASE M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1925 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004222
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50
Anzahl Leuchten an LS C16A	85
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	1925 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791800	
--------	---

## Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	18.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.68 kg
Bruttogewicht	0.93 kg
BIG WHITE Seite	104