

**Artikelnummer:** 308694

**Kurzbeschreibung:** Silobehälter Typ SG 600, Einfahrtaschen, Inhalt 600 Liter, grün RAL 6011

**Langbeschreibung:** Silobehälter Typ SG 600, Einfahrtaschen, Inhalt 600 Liter, lackiert: Der Silobehälter Typ SG 600 verfügt über Einfahrtaschen und ist lackiert. Die praktischen Stapelecken machen den Silobehälter stapelbar. Der Silobehälter Typ SG 600 hat einen Rahmen aus Profilstahl. Dabei kann der Silobehälter in den Farben Orange, Rot, Blau, Grün oder Grau lackiert bestellt werden. Auch Sonderausführungen wie Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar. Der Trichter des Silobehälters ist aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Bis zu 600 Liter

Schüttgut fasst der Silobehälter. Die Entleerung erfolgt durch einen 300 x 300 mm Spezial-Handhebel-Scherenverschluss. Ausgestattet mit 175 mm breiten Einfahrtaschen ist das Anheben des Silobehälters einfach. Besonders praktisch sind die Stapelecken des Silobehälters Typ SG 600. Diese ermöglichen ein platzsparendes Stapeln der Behälter. Technische Details: Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm Rahmen aus Profilstahl, lackiert Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung Mit Einfahrtaschen Inhalt: 600 l Trichter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm Einfahrtaschen-Innenmaße: B 175 x H 65 mm Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm Maße: L 1090 x B 860 x H 1550 mm Eigengewicht: 143 kg Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar



**EAN/GTIN:** 4052462013827