

Artikelnummer: 36649

Kurzbeschreibung: Steckregal, H 2000 x B 2600 x T 350 mm, verzinkt

Langbeschreibung: Steckregal, H 2000 x T 350 mm, verzinkt: Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 2000 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm. Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. Lieferbar in verzinkter Ausführung. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar. Einheitliche Ausführung:

Feldbelastung: 500 kg Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmä ssig verteilter Last Regalbreite von 1000 und 1200 mm: 1 Grundregal, 5 Böden

Regalbreite von 1400 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm 10 Böden

Regalbreite von 1600 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm 10

Böden Regalbreite von 1800 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm

10 Böden Regalbreite von 2000 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 1000

mm 10 Böden Regalbreite von 2200 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B

1000 mm 10 Böden Regalbreite von 2400 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1

Anbauregal, B 1200 mm 10 Böden Regalbreite von 2600 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm

und 2 Anbauregale, je B 800 mm 15 Böden Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $a'câ€°-¥ 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

EAN/GTIN: 4004514122865

