

**Druckluftschlauch Super-Flex
mit Gewebereinlage
DLS-SK-SF 15,5-10/10m
Art.-Nr. D 730 031**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Luftanschluss:	Schnellkupplung und Stecknippel
Länge:	10 m
SchlauchinnenØ	10 mm
SchlauchaußenØ	15,5 mm
Farbe:	grau matt
Abmessungen (BxTxH):	230x230x80 mm
Gewicht:	1,439 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 10 m mit montierter Kupplung und Stecknippel NW 7,2 Europrofil
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch Super-Flex
mit Gewebereinlage
DLS-SK-SF 15,5-10/10m
Art.-Nr. D 730 031**



Druckluftschlauch Super-Flex

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen grau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig gegen ölhaltige Luft und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Super-Flex-Schlauch ist besonders flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen. Er lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Komplett konfektioniert mit Schnellkupplung und Stecknippel. Der Schlauch ist sofort einsatzbereit.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.