




Steilkegel mit Plananlage, ähnlich JIS B 6339 , BT 40



Ausführung:

- Aufnahmen einsatzgehärtet HRC 60 ±2
- Zugfestigkeit im Kern mindestens 1200 N/mm²
- Steilkegel in Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3
- Form AD/B: innere Kühlmittelzufuhr durch die Mitte und über den Bund (Form B)



Steilkegel	d1	G	d5	d2	a	l1	l2	l3	l5	l6	e	d6
BT40	44,45	M16	17,0	63	2	92,4	65,4	22,5	25	22,5	27	M4