

- **Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld**
- **schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht**

LED-Einsatzleuchten

- 4 Betriebsmodi, blendfreie Bodenausleuchtung
- Batteriekapazitätsanzeige
- Lichtstrahl mit 2 Helligkeitsstufen, inkl. Blinkmodus
- inkl. stabilem Befestigungsclip



Zugelassen für Ex-Zone 0

Bestell-Nr. 217-952-63

Typ	3715
Leuchtdauer [h]	8
Batterie	4 x AA
Leuchtweite [m]	249
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	189
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1 D Ex ia IIC T 130° Da Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Länge Außen [mm]	140
Bestellnummer	217-952-63
ZUBEHÖR	
Bestellnummer nachleuchtender Lampenkopf	217-954-63
Bestellnummer KFZ-/Wandhalterung aus Edelstahl	217-955-63



Zugelassen für Ex-Zone 0.

Bestell-Nr. 226-099-63

- Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
- Hochleistungs-LED, übertrifft DIN 14649
- griffiges, hochstabiles Gehäuse
- Handschlaufe mit Batteriefachschlüssel
- IPX4 Spritzwassergeschützt
- kann optional mit Helmmontage-Set ausgestattet werden (s. Zubehör)

Typ	3315
Leuchtdauer [h]	19
Batterie	3 x AA (inkl.)
Leuchtweite [m]	164
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	110
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1 D Ex ia IIC T130°C Da Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Länge Außen [mm]	160
Bestellnummer	226-099-63

Stablampen

- lichtstarke und energiesparende LED-Leuchte
- reines, weißes Licht
- inkl. Drehkopfschalter ein/aus



Stablampe Typ 2010-G, für Ex-Zone 0.

Bestell-Nr. 173-887-63

Typ	2010-G
Leuchtdauer [h]	22
Batterie	3 x C (Babyzelle)
Leuchtweite [m]	135
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	129
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	II 1G Ex ia op is IIC T4/T3 Ga
Länge Außen [mm]	210
Bestellnummer	173-887-63



Zugelassen für Ex-Zone 0.

TOP-SELLER

Bestell-Nr. 226-100-63

- neueste LED-Technologie in kompakter Bauweise
- starke Leuchtkraft
- im praktischen Brusttaschenformat
- langlebig und energiesparend

Typ	1965
Leuchtdauer [h]	4
Batterie	2 x AAA (inkl.)
Leuchtweite [m]	51
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	21
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1 D Ex iaD 20 IP65 T90°C Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Länge Außen [mm]	140
Bestellnummer	226-100-63

Stab- und Helmlampen (auch zur Montage am Helm geeignet)

- **mit Lichtstarker LED**
- auch als Helmlampe verwendbar (Helmmontage-Set Bestell-Nr. 173913 erforderlich)



Stab- und Helmlampe Typ 2410-Z für Ex-Zone 0

Bestell-Nr. 173-889-63

Typ	2410-Z
Leuchtdauer [h]	7
Batterie	4 x AA
Leuchtweite [m]	161
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	126
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1 D Ex ia IIC T135°C Da Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Länge Außen [mm]	180
Bestellnummer	173-889-63

ZUBEHÖR

Helmmontage-Set, passend für alle gängigen Arbeitsschutz und Feuerwehrhelme,

Bestell-Nr. 173-913-63



Handleuchten

- **die Leuchten sind chemikalienresistent, wasser- und staubdicht**
- **mit Lichtstarker LED**
- inkl. Sicherheitsschalter
- leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld

Typ	3610-G
Leuchtdauer [h]	7
Leuchtweite [m]	161
Batterie	4 x AA
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	126
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1 D Ex ia IIC T135°C Da Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Länge Außen [mm]	190
Bestellnummer gelb	173-902-63

Bestell-Nr. 173-902-63

Handleuchte Typ 3610-G, für Ex-Zone 0



Handscheinwerfer

- Leistungsstarker Handscheinwerfer Typ 9410 mit LED-Technik, mit Multifunktionsschalter (hoch, niedrig, blinkend)
- Lampenkopf 120° drehbar
- vertikales oder horizontales Aufstellen
- Batteriestatusanzeige
- inkl. Li-Ion-Akku, Ladestation und Steckernetzteil
- keine Ex-Ausführung



Handscheinwerfer Typ 9410

Bestell-Nr. 195-552-63

Typ	9410	2370
Leuchtdauer [h]	9	3
Batterie	LITHIUM-ION- AKKU (INKL.)	2 x AA
Leuchtweite [m]	435	158
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	1131	106
Länge Außen [mm]	220	170
Bestellnummer	195-552-63	226-101-63

Taktische-LED-Einsatzlampe mit 3-Farben-Modus

- **3 Lampen in einem Modell**
- **eloxiertes Aluminiumgehäuse**
- eine magnetische Wahlscheibe schaltet zwischen hellem, weißem Licht und rot/blau für die Nachtsicht um
- moderne LED-Lampe aus der Luftfahrttechnik
- verstärkte Stahlkammer für den sicheren Halt in der Tasche
- keine Ex-Ausführung



Einsatzlampe Typ 2370

Bestell-Nr. 226-101-63

Helmlampen

- **Kopf- und Helmlampen kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen**
- **hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht**
- **Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf**

- Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0
- Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert

Typ	2610	2690
Leuchtmittel	LED	LED
Ausstattung	Schalter ein/aus	Drehschalter ein/aus
Leuchtdauer [h]	19	11
Leuchtweite [m]	28	92
Batterie	3 x AAA (inkl.)	3 x AAA (inkl.)
Leuchtstärke (Lumen) [lm]	30	74
Ex-Schutzklasse (Kennzeichnung)	Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	Ex I M 1 Ex ia I Ma Ex ia IIC T65°C Da IP65 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Verwendung	Ex-Zone 0	Ex-Zone 0
Bestellnummer	173-895-63	195-551-63

Helmlampe Typ 2610

Bestell-Nr. 173-895-63

