

bac de rétention

pour 1 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 1083 x 1460 x 1460 mm, avec châssis de soutirage, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 139897

Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 1 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 1083 x 1460 x 1460 mm
- avec châssis de soutirage
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL 5012 bleu clair
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention | matériau | acier |
| type de bac de rétention | bac de rétention | surface | galvanisé |
| lieu de stockage | à l'abri | couleur | bleu // RAL 5012 |
| capacité | 1 x IBC | équipement bac de rétention | châssis sout. |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| volume de rétention | 1000 l | possibilité de passage au-dessous | oui |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | garde au sol | 100 mm |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | roulant | non |
| hauteur | 1083 mm | exécution couleur | bleu // RAL 5012 |
| largeur | 1460 mm | Poids | 190 kg |
| profondeur | 1460 mm | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 221341 |  | gant pour produits dangereux, en PVC en marron, doublé, taille 10, longueur 40 mm |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |