

Cemo plateau roulant

Pour 2200 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 1832 x 1204 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes avec blocage de rotation et de pivotement



Numéro d'article: 203956

Cemo Châssis roulant pour bac grand volume

plateau roulant

- Pour 2200 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre
- plateau longueur x largeur 1832 x 1204 mm
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes avec blocage de rotation et de pivotement
- avec bandage polypropylène

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | châssis roulant | surface | galvanisé |
| type de rouleur | plateau roulant | barre directrice | non |
| pour type de récipient | bac grand volume | pneumatique | polypropylène |
| pour contenants | 2200 l | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| longueur de plateau | 1832 mm | équipement roue | 2 roulettes avec blocage de rotation et de pivotement |
| largeur de plateau | 1204 mm | Poids | 48 kg |
| matériau | acier | | |

