

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 420 x 800 x 600 mm, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 509432



Bac gerbable norme Europe de grand volume

bac gerbable norme Europe



- hauteur x longueur x largeur 420 x 800 x 600 mm
- force 60 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour différents tissus, nous consulter

Détails techniques


type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes sur tous les côtés
capacité	170 l	soubassement	plein

hauteur	420 mm	charge	60 kg
longueur	800 mm	couvercle	non
largeur	600 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
recyclable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
gerbable	oui	couleur	bleu
emboîtable	non	Poids	7,2 kg
pliable	non		

Accessoires

509460		châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, plateau longueur x largeur 800 x 600 mm
509604		plombs, pour récipient grand volume

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	--	---