

## Lakape bac à bec Eco

hauteur x largeur x profondeur 150 x  
213 x 330 / 301 mm, en  
polypropylène en vert

lot 10 pièce

**Numéro d'article: 531040**



## Lakape Bac à bec Eco

**Convient particulièrement pour les convoyeurs à rouleaux**



bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 150 x 213 x 330 / 301 mm
- en polypropylène en vert
- mêmes tailles empilables
- Convient pour convoyeur à rouleaux





### Détails techniques

type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	convient pour les convoyeurs à r	oui
conducteur d'électricité	non	convient pour aliments	non
hauteur	150 mm	considération comme matière dang	non
largeur	213 mm	couleur	vert
profondeur	330 mm	taille	5 - HxIxP 150x213x330/301 mm
Profondeur de la tablette	301 mm	Poids	5,7 kg
matériau	polypropylène		

### Accessoires

531060		Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 213 mm, en polypropylène
531069		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 213 mm, en blanc

### Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte