

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 100 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 100 x 32 mm, moyeu avec roulement à billes, frein total, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm

BS ROLLEN®



Numéro d'article: 738195

## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 32 mm
- espacement des trous des vis 61x51/56x46 mm, Ø trou des vis 8,1 mm
- moyeu avec roulement à billes
- frein total
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en plastique
- fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	frein total
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	137 mm
charge	100 kg	largeur de roue	32 mm

pneumatique	caoutchouc	portée	38 mm
Ø de roue	100 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	77 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	67 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	61x51/56x46 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	8,1 mm
matériau de boîtier	plastique	Poids	0,525 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés