

Vakuumsauger ESS-10-SU

Teilenummer: 189285

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	30 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	10 mm
Sauger-Volumen	0,05 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	0 ... 0,95 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	3,9 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	7 N
Produktgewicht	1,5 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR