

Broszura informacyjna

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



MM  $\angle 20^\circ$


- Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport
- Wąskie rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport
- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Główna odchylona pod kątem 20° z jednostronnym łącznikiem z zagłębieniem do cięcia blisko powierzchni; dodatkowa przestrzeń dla wygodnego chwytu
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Szczypce	fosforanowane, czarne
rękojeści	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	370 g
Wymiary	200 x 55 x 23 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 6 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 5,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,6 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Główka zakrzywiona pod kątem 20° z jednostronnym łącznikiem do cięcia płaskiego; zapewnia dodatkową przestrzeń dla wygodnego chwytu

