

Produktinformation

90 22 10 BK

KNIPEX BiX®

Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen



- Besonders pfißiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust
- Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage –normgerecht nahe der Wand
- Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
- Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm
- Schneidet Tropf- und Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand
- Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen
- Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen)
- Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport
- Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert
- Werkzeug aus stabilem, verstärktem Kunststoff, Messerblock aus Zinkdruckguss
- Klingen aus speziellem Messerstahl – Made in Solingen



Allgemein

Artikel-Nr.	90 22 10 BK
EAN	4003773087311
Gewicht	108 g
Abmessungen	72 x 85 x 44 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte HT- und Kunststoffrohre Ø mm	Ø 20 – 50 mm
Schneidwerte Dichthülsen Ø mm	Ø 20 – 50 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten













