

Productinformatie

92 37 64

Universele pincet

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  30°

- Met geïsoleerde handgrepen voor werkzaamheden aan elektrische systemen: veiligheid tot 1000 V
- Voor een breed scala aan eisen en toepassingen in de elektronica-branchen
- Individueel getest volgens 1000 V EN 60900/IEC 60900/VDE en goedgekeurd voor werken onder spanning tot 1000 volt
- De isolatie voldoet aan REACH en is vrij van ftalaten die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Antimagnetisch, om elektromagnetische schade te voorkomen
- Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
- Ook verkrijgbaar als set (92 00 04)
- Roestvrij staal

Algemeen

Artikel-nr.	92 37 64
	55015IBK.SA.B.00
EAN	4003773054856
Materiaal	roestvrij staal
Grijpvlakken	getande grijpvlakken
gewicht	24 g
Afmetingen	148 x 14 x 40 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Uitvoering	30° gebogen
Puntbreedte (A)	1 mm
Puntbreedte (B)	1,3 mm
Uitvoering pincetpunt	stomp
Corrosiebestendig	ja
Weerstand tegen zuren	zeer goed
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	ja
Branches	Industrie Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (80%)
Gedrag	geïsoleerd

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen