

Termékinformációk

97 51 10

Krimpelő fogó Western-dugóhoz



- Profi szerszám a lapos, nem árnyékolt telefonkábel elvágásához és lecsupaszításához
- RJ 11/12 típusú (9,65 mm széles) és RJ 45 típusú (11,68 mm széles) 6- és 8 pólusú Western dugók préseléséhez
- Pontos préselő folyamat párhuzamos préseléssel
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Hosszlevágó és kábelcsupaszító késsel a szalagkábelekhöz, 6 és 12 mm hosszú
- Pót huzalcsupaszító-funkcióval a körszelvényű kábelhez
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	97 51 10
EAN	4003773043171
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	340 g
Méret	190 x 70 x 18 mm

Műszaki jellemzők

	RJ 11/12 (6 pólusú) 9,65 mm RJ 45 (8 pólusú) 11,68 mm
Fészek száma	2
	Western dugó

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



