

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 70 kg, Met TPE-  
banden in grijs, diameter 100 mm,  
naaf met glijlager, velg van  
kunststof, bevestiging met plaat,  
lengte x breedte 60 x 60 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159264



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 70 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 100 mm
- schroefgatafstand 47x47/37x37 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	124 mm
draagvermogen	70 kg	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
banden	TPE	lengte plaat	60 mm

wiel-ø	100 mm	breedte plaat	60 mm
materiaal velg	kunststof	afstand schroefgat	47x47/37x37 mm
wiellager	glijlager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechrommeerd
bevestigingselement	plaat	kleur banden	grijs
elektrisch geleidend	nee		