

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 8 x 200 litres maximum,
entreposage horizontal, hauteur x
largeur x profondeur 2600 x 3130 x
1450 mm, verrouillable avec porte à
battants, 1 niveaux avec caillebotis
de sol, en acier galvanisé avec
laquage coloris RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200389



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fûts horizontaux

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 8 x 200 litres maximum, entreposage horizontal
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- hauteur x largeur x profondeur 2600 x 3130 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants
- 1 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol





- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de stockage de produits dan	rayonnage	type tablette/niveau	caillebotis de sol
type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes de rétention	1 pièce
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	volume de rétention de la tablet	450 l
champ de rayonnage	rayonnage départ	type de porte	porte à battants
lieu de stockage	en plein air	matériau	acier
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau de finition	soudé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	surface	galvanisé // laqué
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	couleur	bleu// RAL 5015
hauteur	2600 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
largeur	3130 mm	surface de traverses	galvanisé // laqué
profondeur	1450 mm	couleur du montant	bleu// RAL 5015
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue	couleur traverse	bleu// RAL 5015
capacité	fût 8 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
capacité de fûts en plastique (m)	8x200 l	livraison	livré monté
entreposage	horizontal	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
utilisation	unilatéral	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
Nombre de niveaux de stockage	2 pièce	Poids	1100 kg
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm