

VARIOfit etagewagen

draagvermogen 500 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 203231



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagewagen

met draadgaas wanden

etagewagen

- draagvermogen 500 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1820 x 1385 x 820 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	banden	TPE
lengte laadvlak	1200 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	800 mm	wiellager	kogellager
hoogte	1820 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
etages aantal	4 stuks	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	500 kg	schuifbeugel	1 stuks
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	staal	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1385 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	820 mm	garantie	12 jaar
euronorm	nee	gewicht	104 kg

Gerelateerde Producten

203025		laadvlak voor platformwagen, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203087		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203236		legbord voor etagewagen, lengte x breedte 1200 x 800 mm, van hout in decor beuken
203238		Draadgaaswand voor etagewagen, hoogte x lengte 926 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
203240		Draadgaaswand voor etagewagen, hoogte x lengte 1526 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
203724		wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs