

chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, rehausse bac en plastique, structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage polyuréthane



Numéro d'article: 224716

Chariot à timon

chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- rehausse bac en plastique
- structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 660 x 1270 x 625 mm
- 2 roues
- Ø de roue 260 mm
- avec bandage polyuréthane

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	hauteur	660 mm
type de chariot	chariot à timon	longueur	1270 mm
charge	200 kg	largeur	625 mm
rehausse	bac en plastique	barre directrice	oui
longueur de plateau	600 mm	norme européenne	oui
largeur de plateau	400 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau de châssis	acier	pneumatique	polyuréthane
surface de châssis	avec revêtement en	Ø de roue	260 mm

	plastique	
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids 11,4 kg
matériau de finition	soudé	