

Schefer

elektrische kettingtakel

EKZ Eco Professional

draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging

Artikelnummer: 225558



Schefer Elektrische kettingtakel EKZ Eco Professional

Draagvermogen 250 kg

elektrische kettingtakel

- FEM-groep 2M
- draagvermogen 250 kg
- aantal kettingbundels 1
- hefhoogte 3 m
- hefsnelheid 7 meter per minuut
- haakophanging
- veilig in gebruik door noodstopchakelaar
- bedrijfseindschakelaar
- bouwhoogte 400 mm
- lengte x breedte 641 mm x 276 mm
- inhoud levering: inclusief kettingzak
- conform ISO M5

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hijswerktuig functie	bedrijfseindschakelaar
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	vermogen hefmotor	0,9 kW
fem-groep	2M	inschakelduur	40 %
draagvermogen	250 kg	gebruiksduur vollasturen	1600 h
aantal bundels	1 stuks	bouwhoogte	400 mm

hefhoogte	3 m	lengte	641 mm
hefsnelheid	7 m/min	breedte	276 mm
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	inhoud levering	inclusief kettingzak
kettinglier ophanging	haakophanging	certificering	conform ISO M5
haaktype	draaibare lasthaak	gewicht	52 kg
veiligheidsuitrusting hijswerktu	noodstopchakelaar		