

opbouwelement voor werkbank

hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 4 geperforeerde platen, 2 kantelbare metalen planken, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders



Artikelnummer: 230978



opbouwelement voor werkbank




- hoogte x breedte x diepte 1130 x 2500 x 350 mm
- draagvermogen 100 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- uitrusting: 2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 4 geperforeerde platen, 2 kantelbare metalen planken, 2 legborden, 2 rails voor zichtbakken, 2 flatscreenhouders
- blad hoogte x breedte 450 x 1165 mm
- gatafstand 38 mm, gatafmeting 10 x 10 mm
- plank breedte x diepte 1165 x 300 mm
- rail lengte 1165 mm
- 5 jaar garantie
- Leveringstoestand gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
- montage-instructie: bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet

vastschroeven aan het werkblad)

Technische details

meubeltype	tafel	breedte plaat	1165 mm
type tafel	accessoire	gatafstand	38 mm
voor tafelttype	werkbank	gatgrootte	10 x 10 mm
hoogte	1130 mm	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
breedte	2500 mm	breedte plank	1165 mm
diepte	350 mm	diepte legbord	300 mm
draagvermogen	100 kg	lengte rail	1165 mm
materiaal	staal	montage-instructie	bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)
oppervlak	m. poedercoating	levering	gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
kleur	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
opbouwconstructie uitrusting	2 bevestigingssets met 4 systeemsteunen, 4 geperforeerde platen, 2 kantelbare metalen planken, 2 legborden, 2 rails voor zichtba	gewicht	30 kg
hoogte plaat	450 mm		

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart