

## RAU

### établi

#### Basic 6010

hauteur x largeur x profondeur 950 x 960 x 450 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 450 kg, exécution du châssis 4 roul., équipement : 6 tiroirs, 2 tablettes, 1 plaque perforée, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



# RAU.



Numéro d'article: 231074



établi

- hauteur x largeur x profondeur 950 x 960 x 450 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 6 tiroirs, 2 tablettes, 1 plaque perforée
- à gauche 2 tablettes
- à droite 6 tiroirs, 1 plaque perforée
- hauteur des tiroirs 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm

- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 400 mm
- force par tiroir 30 kg
- tiroirs extensible des deux côtés avec guidage pour rouleaux, extension 65 %
- avec blocage d'extension
- avec poignée
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE sur jante polypropylène
- 1 roulette pivotante à frein
- Ø de roue 100 mm
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	table	blocage d'extension	blocage d'extension
type de table	établi	verrouillable	oui
Exécution du bâti	4 roul.	poignée	poignée
forme de châssis	piètement 4 pieds avec 4 roulettes	matériau de plaque	bois de hêtre massif
hauteur	950 mm	surface de plaque	avec huilage verni
largeur	960 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	450 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	25 mm	couleur du châssis	anthracite
charge	450 kg	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
équipement établi	6 tiroirs, 2 tablettes, 1 plaque perforée	système de fermeture	verrouillage centralisé
soubassements à gauche	2 tablettes	roulant	oui
soubassements à droite	6 tiroirs, 1 plaque perforée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de tiroirs	6 pièce	pneumatique	TPE
nombre x hauteur tiroirs	2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm	matériau de jante	polypropylène
largeur utile du tiroir	500 mm	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
profondeur utile du tiroir	400 mm	Ø de roue	100 mm
capacité de charge de tiroir	30 kg	livraison	livré monté
extension tiroir	65 %	garantie	5 années
glissière tiroir	extensible des deux côtés avec guidage pour rouleaux	Poids	55 kg

## Accessoires

		
231079		kit de compartimentage pour établi, 5 parois emboîtables, convient pour hauteur frontale 65 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 500 x 400 mm, en noir
231080		kit de compartimentage pour établi, 5 parois emboîtables, convient pour hauteur frontale 130 - 180 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 500 x 400 mm, en noir
231081		bac, pour plaque de rangement perforée, hauteur x largeur x profondeur 65 x 300 x 125 mm
231082		assortiment de supports, pour plaque de rangement perforée, kit comprenant : 3 doubles crochets, 4 crochets simples, 3 supports simples, 1 support arrondi et 1 support en U
231083		assortiment de supports, pour plaque de rangement perforée, kit comprenant : 2 doubles crochets, 4 crochets simples, 3 supports simples, 1 support de tuyau, 1 support de tournevis, 1 support en U

### Cela s'adapte aussi ...

158965		balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g
184197		Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
530330		tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes