


KERN

balance compteuse

CIB 30K-3

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 315 x 215 mm,
plage de pesage entre 30 kg,
Lisibilité par incréments de 2 g

Numéro d'article: 235913



KERN balance compteuse CIB 30K-3

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 315 x 215 mm
- plage de pesage entre 30 kg
- Lisibilité par incréments de 2 g
- temps d'établissement entre 2 secondes
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare
- 3 affichages LC
- adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz






Détails techniques

type de balance balance compteuse

balance fonctions réglage (CAL), quantité,
addition, Pre-Tare

| | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| matériau de plateforme | acier inoxydable | alimentation | adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz |
| largeur de plateforme | 315 mm | durée de charge de la batterie | 14 h |
| profondeur de plateforme | 215 mm | équipement balance | 3 affichages LC |
| plage de pesage | 30 kg | fonction de comptage des pièces | oui |
| lisibilité | 2 g | étalonnage | oui |
| temps d'établissement | 2 s | Poids | 4,3 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 216459 |  | ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |
| 221342 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft |
| 231458 |  | caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive |
| 235833 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu |