

## verwarmingsmantel

voor IBC met 1000 l inhoud,  
buitenlaag van nylon in zwart,  
binnenlaag van glaszijdeweefsel,  
vermogen 2000 W, uitgerust met  
isolerende afdekking en analoge  
temperatuurregelaar



**Artikelnummer: 236190**

### verwarmingsmantel

- voor IBC met 1000 l inhoud
- buitenlaag van nylon in zwart, binnenlaag van glaszijdeweefsel
- hoogte x breedte x diepte 950 x 4310 x 120 mm
- kabel 5 m lang
- vermogen 2000 W
- temperatuur tot 90 °C
- uitgerust met isolerende afdekking en analoge temperatuurregelaar
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- Volgens de regels goedgekeurd conform EU-richtlijnen 2016/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU

## Technische details

baktype	accessoire	vermogen	2000 W
voor baktype	IBC	temperatuur tot	90 °C
voor inhoud	1000 l	spanningsvoorzorging	240 V
materiaal buitenlaag	nylon	accessoire uitrusting	isolerende afdekking, analoge temperatuurregelaar

materiaal binnenlaag	glaszijdeweefsel	ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
kleur	zwart	van bouwtoezicht	goedgekeurd conform EU-richtlijnen 2016/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU
hoogte	950 mm	WEEE-registratienummer	DE45409363
breedte	4310 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
diepte	120 mm	gewicht	18 kg
kabellengte	5 m		