

## Cascoo

### Roulette pivotante avec frein total



force 500 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243668

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 500 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

|                       |                                      |                      |                   |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| manutention dynamique | roulettes                            | élément de fixation  | panneau           |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier  | acier             |
| modèle                | Roulette pivotante                   | frein                | frein total       |
| charge                | 500 kg                               | pare-fils            | non               |
| pneumatique           | polyamide                            | Longueur de moyeu    | 47 mm             |
| Diamètre de roue      | 100 mm                               | distance trou de vis | 80/75x60/55/48 mm |

|                   |                      |                    |           |
|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| matériau de jante | polyamide            | surface de boîtier | galvanisé |
| roulement         | Palier de pivotement | Poids              | 1,94 kg   |