

Krause

dubbele ladder

STABILO® Professional

trap beide zijden, 2 x 5 diepe treden, standhoogte 0,65 m, balklengte 1,15 m, van hout

Artikelnummer: 244236



dubbele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 5 diepe treden
- standhoogte 0,65 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,65 m
- balklengte 1,15 m
- treden diepte 80 mm
- trede- of sport-boomverbinding geschroefd
- Verhoogde stabiliteit door verstevigde hoeken
- veilig in gebruik door banden
- uitgerust met veiligheidsstrips
- van hout
- Opgesteld hoogte 1,1 m
- gewicht 8 kg
- 10 jaar garantie




Technische details

stijgtechniek staande trap

sport-/dwarsverbinding geschroefd

| | | | |
|------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| laddertype | dubbele ladder | veiligheidsuitrusting ladder | banden |
| materiaal | hout | spreidbeveiliging | ja |
| gebruik | beide zijden | ladder uitrusting | veiligheidsstrips |
| lengte paal | 1,15 m | versteviging | verstevigde hoeken |
| werkhoogte | 2,65 m | ladder voor op de trap | nee |
| standhoogte | 0,65 m | in-/uitklapbaar | ja |
| type trede/sport | diepe treden | verrijdbaar | nee |
| treden aantal | 2 x 5 | garantie | 10 jaar |
| diepte trede | 80 mm | gewicht | 8 kg |
| hoogte | 1,1 m | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 528213 |  | verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |